

EA345AD-1A,-2A ハンディーポンプ


<仕様>

型式	EA345AD-1A		EA345AD-2A	
電源	単相100V		単相100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
吸上高さ	1.5m		1.5m	
全揚程	2.5m	2.5m	3.5m	5m
銘板表示揚水量	20L/分 (全揚程1.5m時)	25L/分 (全揚程1.5m時)	23L/分 (全揚程2m時)	28L/分 (全揚程2m時)
消費電力	110W	160W	130W	190W
吸込ホース径	15~18mm		15~18mm	
吐出ホース径	15~18mm		15~18mm	
製品質量	4.3kg		4.3kg	


■ 付属吸込ホース長…2.0m

揚水性能

吸上高さ1.5m（流量調節つまみを「多」に合せた時）





各部の名称



	吐出継ぎ手	継ぎ手キャップ	吸込ホース	ストレーナー
付属品				

●吐出継ぎ手に接続するホースは付属されておきませんので、内径15～18mmのゴムホースかビニルホースをあらかじめ準備してください。

- ① 吸込ホースをストレーナーに差し込みます。
- ② 吸込ホースをポンプの吸込口に差し込みます。
- ③ 吸込ホースを水の中に入れます。
- ④ 吐出継ぎ手接続口から満水になるまで呼び水をします。
- ⑤ 継ぎ手キャップを吐出継ぎ手に差し込みます。
- ⑥ 吐出継ぎ手を吐出継ぎ手接続口に差し込んでから、継ぎ手キャップをねじ込みます。
- ⑦ 吐出継ぎ手にホース(市販品)を差し込みます。



呼び水のしかた

ご注意

運転を開始する前には、必ずポンプに呼び水をしてください。

- 呼び水なしでの運転はしないでください。ポンプ内部の軸封装置(メカニカルシール)が異常摩耗したり部品が熱変形します。

吸込ホース・吐出ホースの接続後「運転」を行い、漏水・ホース外れなどがないことを確認してください

図面 (EA345AD-1A、-2A共通)

