

インターナルマイクロメーター

品番	測定範囲	最小目盛	軸長
EA725EW-1	6～8mm	0.001mm	50mm
EA725EW-2	8～10mm		
EA725EW-3	10～13mm		
EA725EW-4	13～16mm		
EA725EW-5	16～20mm		
EA725EW-6	20～25mm	0.01mm	80mm
EA725EW-7	25～30mm		
EA725EW-8	30～35mm		
EA725EW-9	35～40mm		
EA725EW-10	40～50mm		125mm



後部のつまみを回すことにより先から写真のような測定子が出てきます。

シンブルを回転する時にスリーブの 0 の目盛りを超えないように注意すること。
0 を超えると以後の読み取りが不正確になります。

◆ 測定

測定面に測定物が軽くあたるまで廻してスピンドルを動かして下さい。
(押す力をなるべく一定にしてください。)