


マルチスリング

(ラウンドスリング)

JIS B 8811


軽くて柔らかく

作業性抜群



標準品の形状


HE形(両端アイ形) 呼び：FE形



最大使用荷重 (t)		0.5	1	1.6	2	3.2	5	8	10	12.5	16	18	20	25
アイ	長さ	150	200	200	300	300	400	400	500	500	600	600	800	800
	厚さ	6	8	10	11	13	20	25	35	40	40	50	55	60
	幅	25	29	36	38	48	60	80	100	100	120	130	140	140
本体	厚さ	7	10	12	15	19	20	30	30	35	45	45	60	60
	幅	37	40	46	52	60	100	130	145	175	190	190	240	240
接合部	厚さ	14	16	18	20	25	30	30	45	45	50	55	60	65
	幅	30	35	40	45	50	90	120	130	160	170	170	230	230

※各部の寸法(m/m)については、参考程度に願います。

HE W010×3m (FE 1トン×3も可)



最大吊り上げ能力
(4点吊り)

200トン

HE形 (FE 両端アイ形)					
JIS表示	色相	最大 使用荷重	チョーク 吊り	バスケット吊り	
				2点吊り	4点吊り
		t以下			
HE-W005	灰	0.5	0.4	1	2
HE-W010	紫	1	0.8	2	4
HE-W016	青	1.6	1.28	3.2	6.4
HE-W020	緑	2	1.6	4	8
HE-W032	黄	3.2	2.56	6.4	12.8
HE-W050	赤	5	4	10	20
EA981CZ-101~-113	紺	8	6.4	16	32
EA981CZ-201~-212	緑	10	8	20	40
EA981CZ-301~-312	緑	12.5	10	25	50
EA981CZ-401~-412	緑	16	12.8	32	64
EA981CZ-501~-512	緑	18	14.4	36	72
EA981CZ-601~-612	緑	20	16	40	80
HE-W250	緑	25	20	50	100
HE-W320	-----	-----	-----	-----	-----
HE-W400	-----	-----	-----	-----	-----
HE-W500	-----	-----	-----	-----	-----

1kN \approx 0.1tf

EA981CZ-101~-113
EA981CZ-201~-212
EA981CZ-301~-312
EA981CZ-401~-412
EA981CZ-501~-512
EA981CZ-601~-612

使用上の注意

- 心体** (白) が見えたら使用ストップ!!




表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の心体 (白) が見えてきたら使用を中止してください。また部分的な硬化や太さの不均一が感じられたら危険な状態です。

- 酸洗い** などには使えません

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには、絶対使用しないでください。
酸洗いなどには耐薬品専用のケミカルスリングをお使いください。

- 角張ったもの** は「当てもの」なしで吊れません



- 熱いもの** は吊れません

高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
高温の場合は耐熱用のマルチスリングをお使いください

