

	最大開口	使用荷重	重量
EA984E - 100	100mm	100kg	2.5kg
EA984E - 200	180mm	200kg	6kg


(万能クランプ)

スチール製 当て板は特殊ウレタン仕様
 どの開口幅のときでも当て板が必ず平行となる構造です。 ストッパー付



使用方法


ホイストにクランプのシャックル部をかけます。
 ストッパーを外し対象物を挟みます。
 対象物が滑らないか確認して吊り上げます。



使用上の注意

- ウレタン当て板部の摩擦と吊荷の重力により荷を保持する機構です。
- 初めて吊り上げる時は滑らないか確認した上で作業してください。
- 水・油・粉等が付着している場合は滑りますので必ずよく拭き取ってください。
- 屋外で使用される場合、雨中では使用しないでください。
- 吊荷の中心部でつってください。
- 吊荷を他のものに当てたり、引っかけたりしない様に注意してください。
- 振動させたり、吊荷を振らないでください。
- 急速な吊り上げ、吊下げはしないでください。
- 吊荷の下に入らないでください。
- 容量以内で使ってください。
- 改造しないでください。

サイズ



	A		B		C	D	E	F	g(最大開口時の深さ)
	max	min	max	min					
E - 100	283	220	355	210	100	11	32	77	95
E - 200	450	320	545	285	180	15	55	95	120

(単位mm)